

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	0,6 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Til boringer fra Ø D_{min}	1,4 mm
Radius R	0,1 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	A53ZCBN8
Nyttelængde	6,1 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 6,1$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet