

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

f	1,45 mm
Radius R	0,15 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	0,16 mm
Ø D	4 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	3,2 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	AGGVCBN8
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet