

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Radius R	0,1 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,07 mm
Til boringer fra Ø D_{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Producentbetegnelse	A531CBN8
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 10,2$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet