

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	0,2 mm
f	2,95 mm
Indvendig køling	nej
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	0,31 mm
Producentbetegnelse	ACXECBN8
Nyttelængde	25,4 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet