

**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Radius R	0,15 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Til boringer fra Ø D_{min}	3,2 mm
Producentbetegnelse	AQ5QCBN8
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 20,3$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet