

SIMTEK**simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Artikelklasse	24V

Beskrivelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,31 mm
f	2,95 mm
Til boringer fra Ø D_{min}	6,2 mm
Radius R	0,2 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	6 mm
Producentbetegnelse	AEWGCBN8
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 20,3$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet