

BENNING**Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM2-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Auto-V-funktion til automatisk AC/DC-spændingsregistrering. Lav indgangsimpedans (LoZ) til undertrykkelse af „blindspændinger“. Lavpasfilter (HFR 800 Hz) til målinger på taktede motordrev. Voltsensor til berøringsfri fase- og kabelbrudkontrol. Hukommelse (HOLD, MAX/MIN). Nulkalibrering.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Teknisk beskrivelse

Hukommelsesfunktion	HOLD
Hukommelsesfunktion	ZERO

Hukommelsesfunktion	MAX/MIN
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Grundpræcision	0,5 %
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V
Vekselstrøm AC	10 mA – 400 A
Kapacitans	1 nF – 100 mF
Maks. tangåbning	27 mm
Frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
Overspændingskategori	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Antal medfølgende batterier	2
Vekselspænding AC	0,1 mV – 600 V
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Akustisk gennemgangstest	0 – 200 Ω
Energiforsyning	Batteridrevet
Displayomfang	4000
Jævnstrøm DC	10 mA – 400 A
Modstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------