

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Artikelklasse	24V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Radius R	0,2 mm
Indvendig køling	nej
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Ø D	5 mm
Producentbetegnelse	AD1KCBN8
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet