

**simturn AX kopiborejern, højre CBN, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,26 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	5,2 mm
Indvendig køling	nej
Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Producentbetegnelse	ADNSCBN8
Nyttelængde	30,5 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 30,5 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		

kontinuerlig	egnet
tør	egnet