

BENNING**Digital strømting, Producentbetegnelse: CM9-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM9-1
GTIN	4014651446823
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. **Lækstrømstangen CM9-1** er ideel til fejlsøgning i elektriske apparater, maskiner og anlæg. Isolationsfejl og upålideligt høj afledningsstrøm kan identificeres tidligt, hvilket reducerer nedetiden. I modsætning til isolationsmodstandsmåling foretages målingen under drift af anlægget/apparatet og har ingen negativ indvirkning på følsomme komponenter. Beskyttelse mod eksterne magnetfelter, filterkredsløb til dæmpning af signaler over grænsefrekvensen, lavpasfilter.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Kalibrering: I4

Displayomfang: 6000

Grundpræcision: 1 %

Akustisk gennemgangstest: 0 – 45 Ω

Målemetode: TRUE RMS (AC)

Hukommelsesfunktion: HOLD

Hukommelsesfunktion: PEAK

Teknisk beskrivelse

Vekselspænding AC	10 mV – 600 V
Hukommelsesfunktion	HOLD
Hukommelsesfunktion	PEAK
Hukommelsesfunktion	ZERO
Vekselstrøm AC	10µA – 60 A
Displayomfang	6000
Maks. tangåbning	23 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Jævnspænding DC	10 mV – 600 V
Antal medfølgende batterier	2
Modstand	0,1 Ω – 600 kΩ
Grundpræcision	1 %
Overspændingskategori	CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Akustisk gennemgangstest	0 – 45 Ω
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

DAkKS-kalibrering Strømtang Type D	027060 D
Kalibrering Strømtang Type D	027050 D