

**BENNING****Digital strømtang, Producentbetegnelse: CM12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473305 CM12
GTIN	4014651446809
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust og ergonomisk kunststofhus med belyst LC-display. Sikker måling af vekselstrøm og jævnstrøm uden at åbne strømkredsen. Måleværdi-/maksimalværdiregistrering; relativmåling.

**Anvendelse:**

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Den **professionelle effekt-strømtang CM12** er særligt velegnet til krævende måleopgaver. Måleværdierne kan overvåges, gemmes og fordeles til yderligere analyse via den gratis APP. Interessante og moderne ekstrafunktioner gør strømtangen uundværlig: Datalogger LOG (10000 måleværdier), datahukommelse (1000 måleværdier), Bluetooth®, app, nettoeffekt-, effektfaktor-, over- og indkoblingsstrømmåling (INRUSH). Topolet drejefeltstest, højpasfilter, voltsensor, nuludligning.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Leveringsomfang:**

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.

Kalibrering: I4

Displayomfang: 9999

Grundpræcision: 1 %

Akustisk gennemgangstest: 30 – 100 Ω

Målemetode: TRUE RMS (DC+AC)

Hukommelsesfunktion: HOLD

Hukommelsesfunktion: PEAK

## Teknisk beskrivelse

Vekselspænding AC	10 mV – 1000 V
Jævnstrøm DC	10 mA – 600 A
Jævnspænding DC	10 mV – 1000 V
Vekselstrøm AC	10 mA – 600 A
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Målemetode	TRUE RMS (DC+AC)
Hukommelsesfunktion	HOLD
Hukommelsesfunktion	PEAK
Hukommelsesfunktion	Dataloggerfunktion
Hukommelsesfunktion	MAX/MIN/AVG
Modstand	0,1 $\Omega$ – 100 k $\Omega$
Akustisk gennemgangstest	30 – 100 $\Omega$
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Maks. tangåbning	33 mm
Displayomfang	9999
Energiforsyning	Batteridrevet
Kapacitans	1 nF – 4 mF
Antal medfølgende batterier	2
Grundpræcision	1 %
Frekvens	0,01 Hz – 10 kHz
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

## Services

DAkS-kalibrering Strømtang Type D	027060 D
	027050 D

Kalibrering Strømtang Type D

---

**Tilbehør**

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3