


**simturn AX kopiindsats. venstre, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Teknisk beskrivelse**

f	1,2 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	4 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	0,5 mm
Radius R	0,1 mm
Producentbetegnelse	AE5SX800
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		