

**simturn AX kopiindsats. venstre, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270603 5,2
GTIN	2050002066205
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Maks. stikdybde t_{maks}	1 mm
Til boringer fra $\varnothing D_{min}$	5,2 mm
$\varnothing D$	5 mm
f	2,45 mm
Radius R	0,15 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	ANUDX800
Nyttelængde	25,4 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 25,4$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		