

**simturn AX kopiborejern, højre, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270593 4,2
GTIN	2050002066113
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Radius R	0,15 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	0,8 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Producentbetegnelse	AMFJX800
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		