

**simturn AX kopiindsats. venstre, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maks. stikdybde t_{maks}	0,8 mm
Indvendig køling	nej
Producentbetegnelse	AAEUX800
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 20,3$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	400 m/min	N

Alu > 10% Si	betinget egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		