

**simturn AX notstikindsats, højre, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w: 5,2/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270615 5,2/1,5
GTIN	2050002066557
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden hjørneradius (skarp kant).

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Til borerer fra Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Indvendig køling	nej
f	2,45 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	1 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Producentbetegnelse	AAKFX800
Nyttelængde	25,4 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 25,4 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		