



simturn AX notstikindsats. højre, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/1,5mm



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270613 6,2/1,5
GTIN	2050002066496
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Uden hjørneradius (skarp kant).

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

## Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Ø D	6 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	1,8 mm
f	2,95 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Producentbetegnelse	AFH9X800
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		