

**simturn AX notstikindsats, venstre, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270619 6,2/2
GTIN	2050002066724
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden hjørneradius (skarp kant).

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Teknisk beskrivelse**

Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	1,8 mm
Indvendig køling	nej
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Stikbredde W	2 mm
Producentbetegnelse	AEUPX800
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		