



simturn AX notstikindsats, hel radius, højre, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w:
5,2/1 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270625 5,2/1
GTIN	2050002066861
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

Radius R	0,5 mm
Stikbredde W	1 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Maks. stikdybde t _{maks}	1 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	5,2 mm
Producentbetegnelse	AHPYX800
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		