



**simturn AX notstikindsats, hel radius, venstre, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2/1 mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270631 4,2/1
GTIN	2050002066960
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

## Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	1 mm
Radius R	0,5 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	0,8 mm
Til borer fra Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Producentbetegnelse	ACXSX800
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		