



**simturn AX aksial stikindsats på tapper, venstre, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin / w:
6,2/2mm**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270643 6,2/2
GTIN	2050002067172
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Advarsel:

Større indstiks-Ø er mulige uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$ indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$ udvendig Ø.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø D_{\min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Stikbredde W	2 mm
Ø D	6 mm
Radius R	0,15 mm
Maks. stikdybde t_{\max}	4 mm
Producentbetegnelse	AK6MX800
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	$L_2 = 15,2$ mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		