



**simturn AX aksial stikindsats på boring, højre, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
6,2/3mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270645 6,2/3
GTIN	2050002067240
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

### Advarsel:

Større indstiks-Ø er mulige uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$  indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$  udvendig Ø.

## Teknisk beskrivelse

Radius R	0,15 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Stikbredde W	3 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	6 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Producentbetegnelse	ABX0X800
Nyttelængde	15,2 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		