

**simturn AX aksial stikindsats, højre, Ø-område Indstik D1 / D2: 4/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270639 4/5
GTIN	2050002067080
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Advarsel:

Større indstiks-Ø er mulige uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$ indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$ udvendig Ø.

Teknisk beskrivelse

Ø D	4 mm
Stikbredde W	0,5 mm
Maks. stikdybde t_{\max}	1,6 mm
f	2,2 mm
Indvendig køling	nej
Ø D_2	5 mm
Ø D_1	4 mm
Producentbetegnelse	A2U5X800
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		