

**simturn AX aksial stikindsats, højre, Ø-område Indstik D1 / D2: 4/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Advarsel:**

Større indstiks-Ø er mulige uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$  indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$  udvendig Ø.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. stikdybde $t_{\max}$	3,3 mm
Ø D	4 mm
Indvendig køling	nej
f	2,2 mm
Stikbredde W	1 mm
Ø $D_1$	4 mm
Ø $D_2$	6 mm
Producentbetegnelse	A2VAX800
Produkttype	Skæreforsats til drejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	210 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
våd, maksimal	egnet		