

3M Scotch-Brite™

**Slibefiber-burrelåsskive (CER) PN-DH, Ø 125 mm,
Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566908 100
GTIN	4064035038069
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberburrelåssliveskiver med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliverondel nr. 566965**). Universelt og effektivt **nylonfiber** kombineret **med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER)** giver høj slibeydelse og lang levetid.

Anvendelse:

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruheid og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**. På vinkelslibere med burrelåsslivetallerkner nr. 566960 eller 566965.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	A coarse
Skive-Ø	125 mm

Farve	brun
Finhedsgrad	grov
Kornstørrelsessammenligning	100
Serie	PN-DH
Slibemiddel	Keramiske slibekorn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Slibemiddelunderlag	Nylonfleece
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Producentbetegnelse	PN-DH
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		

våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet