

**simturn AX gevinddrejeindsats, delprofil 60°, indvendig, højre, L2 = 15,2 mm,
Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270649 1
GTIN	2050002067301
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Anvendelse:

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Til boringer fra $\varnothing D_{\min}$: 3,24 mm $\varnothing D$: 4 mm

Stigning: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Stikbredde W: 0,09 mm

S: 0,32

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra $\varnothing D_{\min}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Stikbredde W	0,09 mm
Stigning	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Producentbetegnelse	A05GX800
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm

Produkttype

Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		