

**simturn AX gevinddrejeindsats, delprofil 60°, indvendig, højre, L2 = 15,2 mm,  
Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270649 6
GTIN	2050002067356
Artikelklasse	24U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

**Anvendelse:**

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Til boringer fra  $\varnothing D_{\min}$ : 5,2 mm $\varnothing D$ : 5 mm

Stigning: 0,5 – 0,75 mm

f: 2,45 mm

t: 0,43 mm

Stikbredde W: 0,06 mm

**Teknisk beskrivelse**

f	2,45 mm
Til boringer fra $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
t	0,43 mm
Stikbredde W	0,06 mm
Stigning	0,5 – 0,75 mm
$\varnothing D$	5 mm
S	0,35
Producentbetegnelse	AE44X800

Produktnavnsegenskab	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Produkttype	Skæreforsats til drejning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		