

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line udboringsindsats, venstre, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

f	1,95 mm
Indvendig køling	nej
Radius R	0,1 mm
Maks. stikdybde t_{maks}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	AW3FX800
Nyttelængde	6,1 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 6,1 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		

Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		