

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line udboringsindsats, venstre, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270513 1,4
GTIN	2050002064782
Artikelklasse	24U

Beskrivelse**Udførelse:**

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Teknisk beskrivelse

f	1,95 mm
Radius R	0,1 mm
Indvendig køling	nej
Maks. stikdybde t_{maks}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	AW3HX800
Nyttelængde	10,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 10,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		

Alu > 10% Si	betinget egnet			
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P	
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M	
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M	
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K	
CuZn	egnet			
kontinuerlig	egnet			
uregelmæssig	betinget egnet			
våd, maksimal	egnet			