


**simturn AX Center Line kopiborejern, venstre, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270517 3,2
GTIN	2050002064850
Artikelklasse	24U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

## Teknisk beskrivelse

Radius R	0,15 mm
Maks. stikdybde t <sub>maks</sub>	0,2 mm
Til boringer fra Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
f	1,95 mm
Indvendig køling	nej
Ø D	4 mm
Producentbetegnelse	ADEUX800
Nyttelængde	20,3 mm
Produktnavnsegenskab	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		

Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		