

**simturn AX Center Line udboringsindsats, højre CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Artikelklasse	24V

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale: CBN8

Teknisk beskrivelse

Indvendig køling	nej
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,1 mm
f	1,95 mm
Producentbetegnelse	AW34CBN8
Nyttelængde	6,1 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 6,1 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		

våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet