

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 8 mm, WC/C, sekskant: 3mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293041 3
GTIN	4062406785017
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilmåling i rustfrit stål.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilholder nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	7 mm
Skæremateriale	HSS
Forborings-Ø	3,05 mm
Tolerance	+0,06 til +0,08 mm
Nøglestørrelse	3 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profil	sekskant
L <sub>1</sub>	18 mm
Ød	8 mm
Belægning	WC/C
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		