

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 16 mm, WC/C, sekskant: 6mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293047 6
GTIN	4062406785147
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilmåling i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilholder nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Tolerance	+0,08 til +0,1 mm
L	13 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Skæremateriale	HSS
Forborings-Ø	6,11 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	sekskant
L ₁	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	WC/C
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		