

HOLEX**Kompakt finishskive (SiC), Skive-Ø×bredde×borings-Ø: 152X25X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568742 152X25X32
GTIN	4062406781774
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleece-kompaktskiver giver en **reproducerbar finish**, da friske slibekorn hele tiden er aktive.

Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

På **slibebukke** eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1–2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.

Finishskive af viklet fiberfleece. Giver en **fin, skinnende finish** f.eks. ved fremstilling af hydraulikcylindre, turbineskovle, bestik osv.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	32 mm
Slibemiddelforkortelse	SiC
Finhedsgrad	fin
Hårdhedsgrad	Middel
Skive-Ø	152 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Udførelse	6S fine
Bredde	25 mm
Drevmaskine	Slibeblok
Produkttype	Kompaktskiver

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		