

HOLEX**Kompakt finishskive (SiC), Skive-Ø×bredde×borings-Ø: 203X25X51mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 568742 203X25X51 |
| GTIN | 4062406781798 |
| Artikelklasse | 52M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fleece-kompaktskiver giver en **reproducerbar finish**, da friske slibekorn hele tiden er aktive.

Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

På **slibebukke** eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1–2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.

Finishskive af viklet fiberfleece. Giver en **fin, skinnende finish** f.eks. ved fremstilling af hydraulikcylindre, turbineskovle, bestik osv.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|---------|
| Hårdhedsgrad | Middel |
| Udførelse | 6S fine |
| Borings-Ø | 51 mm |
| Skive-Ø | 203 mm |
| Finhedsgrad | fin |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Bredde | 25 mm |
| Slibemiddelforkortelse | SiC |
| Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) |
| Drevmaskine | Slibeblok |
| Produkttype | Kompaktskiver |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |