



## Montageværktøjssortiment, 74 dele i værktøjstaske, Antal dele: 74



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	686020 74
GTIN	4062406785284
Artikelklasse	66H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Førsteklasses tekstiltasker bestykket med praktiske værktøjssortimenter som ledsager til dine daglige opgaver.

#### Leveringsomfang:

Båndmål: 1 stk. nr. 462010 str. 5

Aluminiumsvaterpas: 1 stk. nr. 467435 str. 400

Filesæt: 1 stk. nr. 517419 str. 200

Metalnedstryger med bimetalklinge: 1 stk. nr. 580750 str. 300

Dobbelte gaffelnøgler, sæt, 6 – 34 mm med klemholder: 1 stk. nr. 610960 str. 12 (6×7 – 30×34)  
med 1 stk. nr. 611500 str. 12

Sekskantvinkelnøglesæt, lange, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627225 str. 9 (1,5 – 10 mm)

Topnøglesortimenter, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 str. 6 (29 dele)

Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. nr. 660701 af hver str. 3, 4, 7

Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668401 af hver str. 0, 1, 2

Kombitang: 1 stk. nr. 702995 str. 180

Vandpumpetang ind. hærdede kæber: 1 stk. nr. 706145 str. 250

Flad rundtang, buet: 1 stk. nr. 713595 str. 200

Skævbidere: 1 stk. nr. 725245 str. 160

Smedehammer: 1 stk. nr. 750125 str. 300

Universalkniv: 1 stk. nr. 845039 str. 160

Læderarbejdshandsker (par): 1 stk. nr. 094055 str. 10

Stangbriller: 1 stk. nr. 096845 str. CLEAR

Kapselhøreværn: 1 stk. nr. 097795 str. STEEL

Tekstil-værktøjstaske: 1 stk. nr. 692262 str. 2

**Bemærk:**

**Leveres separat emballeret.**

Drivfirkant: 1/4 tommer

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	74
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Lige-kærvskruetrækker
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Tekstil-værktøjstaske Type 2	692262 2
Nitrilhandsker, par Okselæder Handskestørrelse 10	094055 10
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 2	668401 2
Universalkniv med greb i trykstøbt zink 18 mm Hel længde 160 mm	845039 160
Vanadium-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb Hel længde 180 mm	702995 180
Vandpumpetang, sort forkromet, med grebsovertræk Hel længde 250 mm	706145 250
Skruetrækker til lige-kærv, med kraftskaft Skærbredde b 7 mm	660701 7
Skævbider blank, med greb Hel længde 160 mm	725245 160
Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Længde uden angel 200 mm	517419 200

Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 12	611500 12
Høreværn Type STEEL	097795 STEEL
Komfortbeskyttelsesbrille Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
Aluminiumsvaterpas Længde 400 mm	467435 400
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 3 mm	660701 3
Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 12	610960 12
Skruetrækker til ligekærv, med kraftskaft Skærbredde b 4 mm	660701 4
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 0	668401 0
Metalnedstryger med bimetalklinge 24 tænder Klingelængde 300 mm	580750 300
Skruetrækker til Phillipsskruer, med kraftskaft Krydskærvstørrelse 1	668401 1
Smedehammer Vægt uden skaft 300 g	750125 300
Båndmål Båndlængde 5 m	462010 5
Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk Hel længde 200 mm	713595 200
Sekskantnøglesæt forniklet Antal skruetrækkere 9	627225 9
Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 29 dele Type 6	630368 6