

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk ToolTruck til L-BOXX®, Type: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914574 4
GTIN	4062406785581
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Åbent rum med 4 udtrækshylder, som passer til 4 × kunststof-systemkufferter L-BOXX®, der nemt og hurtigt kan klikkes af og på. Der passer 2 × kunststof-systemkufferter L-BOXX® nr. 693330 str. 102 og str. 136. Eller som alternativt: 2 × nr. 693330 str. 102; 1 × str. 238 (ved afmontering af den 3. udtrækshylde). **Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.** En **centrallås** låser låge, skuffer og udtrækshylder.

Skabsrum med låge og 2 hylder.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

**Bemærk:**

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i ToolTrucks centrallås; lukker med separat stiftcylinderlås. Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Systemkuffert L-BOXX® medfølger ikke i leveringen.

**Teknisk beskrivelse**

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	500 mm
Serie	ToolTruck

Stødfanger	ja
kan sænkes	nej
Vægt	89 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1195 mm
Antal døre	1
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Højde	1000 mm
Materiale, bordplade	X-ABS
Udtrækshylde, nyttebredde	370 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	mobil filebænk

## Tilbehør

Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G
Låseblænde til GridLine Type VA21	914227 VA21