

Garant GRIDLINE

## Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk til L-BOXX®, 16×16G, Type: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	914575 10
GTIN	4062406785598
Artikelklasse	9GT

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Åbent rum med 4 udtrækshylder, som passer til 4 × kunststof-systemkufferter L-BOXX®, der nemt og hurtigt kan klikkes af og på. Der passer 2 × kunststof-systemkufferter L-BOXX® nr. 693330 str. 102 og str. 136. Eller som alternativt: 2 × nr. 693330 str. 102; 1 × str. 238 (ved afmontering af den 3. udtrækshylde). **Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.** En **centrallås** låser låge, skuffer og udtrækshylder.

Med 6 skuffer.

#### Leveringsomfang:

Med underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe; 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe; 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

#### Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

#### Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i ToolTrucks centrallås; lukker med separat stiftcylinderlås. Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Systemkuffert L-BOXX® medfølger ikke i leveringen.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	1195 mm
Dybde	500 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Højde	1000 mm
Materiale, bordplade	X-ABS
Stødfanger	ja
Skuffer, nyttebredde	400 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffer, nyttebredde i G	16
Antal skuffer	6
Skuffer, nytteflade i G	16×16
Vægt	104 kg
Skuffer, nytte dybde i G	16
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Serie	ToolTruck
ComfortClose	nej
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
kan sænkes	nej
Antal døre	0
Udtrækshylde, nyttebredde	370 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	16×16G
Produkttype	mobil filebænk

## Tilbehør

GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951510 75
GitterskillevæggeDybde 16G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951510 125
Hjulsæt til værkstedsvogn og mobil filebænk Type G	915567 G
Låseblænde til GridLine Type VA21	914227 VA21