

Garant UNILINE

## UNI Z-Tower mobil U-form, Type: M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955455 M
GTIN	4062406785611
Artikelklasse	9GC

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Halvhøjt UNI Z-Tower med 25 mm tyk bambushylde. Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader  $\square$  9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Bagest med børsteliste til gennemføring af kabler og ekstra kabelgennemføring. Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Variabel og universelt anvendelig til forskellige opgaver og bestykninger. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Z-Tower med sidepanel. Passer til mærkningstavlen nr. 955444.

Med 4 drejelige hjul,  $\varnothing$  125 mm, 2 med hjulbremse.

#### Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

#### Bemærk:

Tilbehør som f.eks. mærkningstavler, forsætter, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474 – 955499.

### Teknisk beskrivelse

Nyttedybde	510 mm
Hjul- $\varnothing$	125 mm

Bredde	750 mm
Nyttebredde	540 mm
Højde	2070 mm
Vægt	79 kg
Serie	Z-Tower
Dybde	750 mm
Tower-del, nyttehøjde	850 mm
Arbejdsplade, tykkelse	25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Højdeindstilling i intervaller	37
Produkttype	Hulvægstårn