

**Akku-slagskruemaskine, Type: GDS18V1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**

Kraftig 18 V slagskruemaskine med **BITURBO** Brushless-teknologi, til **krævende** skrueopgaver i metal.

- **3 hastigheds-/momenttrin giver fremragende kontrol over omdrejningstal og drejningsmoment.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M24
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V

Batterispænding	18 V
Vægt	2,9 kg
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Slagtal	0 - 2600 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, hård	1000 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Producentbetegnelse	GDS18V-1000
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	8 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Maks. vibration iht. EN	13,5 m/s ²
maks. igangsætningsmoment	1600 Nm
Momenttrin	3
Produkttype	Slagnøgle