



Akku-slagskruemaskine, Type: GDR18V200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**

Kompakt 18 V slagskruemaskine med 1/4 tomme bitholder.

- **Højt drejningsmoment og højt slagtal (4000 min⁻¹) giver hurtig fremgang i arbejdet ved skruring i metal (indtil M16) og træ.**
- **Meget kort konstruktion gør håndteringen perfekt, også ved snæver plads og over hovedet.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet

Producentbetegnelse	GDR18V200
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	14 m/s ²
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	4 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Slagtal	0 min ⁻¹
Maks. moment, hård	200 Nm
Vægt	1,1 kg
Typisk anvendelse	Strong
Værktøjsholder, drevprofil	Indvendig sekskant
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Momenttrin	1
maks. igangsætningsmoment	350 Nm
Produkttype	Slagnøgle