



## Slibeskive (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Korn: 36



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566358 36
GTIN	4027497072354
Artikelklasse	53L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slibeskive med selvslibende **keramiske slibekorn (CER)** og integreret glasfiberforstærket støtteskive. **Aggressiv slibning** af en fiberskive kombineret med en lamelslibeskives **rolige gang** og fordelagtige brugstid.

2-lags-slibelærred giver meget høj slibeydelse og dobbelt standtid.

#### Anvendelse:

Anvendelse på flader og kanter.

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Korn	36
Skive-Ø	125 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm

Holdeskive	Glasvævsstøtteskive
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
anbefalet angrebsvinkel	5-15 grader
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Slibeskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		