



## Akku-slagskruemaskine Uden batteri, Type: GDX18V210C



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**

Kraftfuld slagskruemaskine med 2 driftstyper til metal og træ. Med **Bluetooth-Connectivity**.

- **Speciel kombineret værktøjsholder 1/2 tomme firkant og 1/4 tomme sekskant.**
- **3-trins PowerControl – til forskellige drejningsmomenter ved forskellige anvendelser.**
- **Yderligere parametre og driftstilstande via Toolbox-appen kan indstilles individuelt.**

#### Leveringsomfang:

Version uden batteri og uden lader, inklusive L-BOXX.

#### Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851– 073867.

### Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Energiforsyning	Akkudrevet

Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Slagtal	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Strong
Batterispænding	18 V
Maks. moment, hård	210 Nm
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Producentbetegnelse	GDX18V210C
Vægt	1,2 kg
Maks. vibration iht. EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Værktøjsholder, drevprofil	Indvendig sekskant, udvendig firkant
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	4 Ah
Momenttrin	3
maks. igangsætningsmoment	370 Nm
Interface	Bluetooth-port
Produkttype	Slagnøgle