



Akku-bore-/skruemaskine uden akku, Type: GSR18V150C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

- Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
- Flertrins momentindstilling for præcis skruining.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruining.
- Softgrip.

Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul.

Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX og ekstra håndgreb, **uden** akku og lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm

Vægt	2,1 kg
Interface	Bluetooth-port
Maks. spiralbor-Ø i træ	150 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 2200 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GSR18V-150C
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. moment, blød	84 Nm
Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s ²
Batteritype	Lithium-ion
Maks. moment, hård	150 Nm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning	Akkudrevet
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 550 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, med Softgrip, uden batteri, i L-Boxx