

**Batteridrevet varmluftsblæser, Type: GHG18V50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet varmluftsblæser med 2 temperaturtrin (300° / 500°)

- **Hurtig opvarmning til 300° på kun 6 sekunder.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet.**
- **Kompatibel med alle dyser til kabelbundne varmluftsblæsere fra Bosch.**

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inkl. L-BOXX, reflektordyse og reduktionsdyse.

Bemærk:

Passende akkuer, startsæt og ladere til Bosch 18 V systemet finder du under nr. 073851 – nr. 073858 og nr. 073863 – nr. 073867.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	GHG18V-50
Antal medfølgende akkuer	0
Vægt	590 g

Lufttemperatur	300 - 500 °C
Luftvolumenstrøm	175 l/min
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batterispænding	18 V
Antal temperaturtrin	2
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Varmluftblæser