

**Slibebånd Actirox AK890Y (CER), 50×2000 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 558380 36 |
| GTIN | 4018875090527 |
| Artikelklasse | 56V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibebånd **Actirox AK890Y** med geometrisk formede keramikslibekorn **med den højeste og mest aggressive slibeeffekt**. Det slibeaktive ekstralag (**TOP SIZE**) sørger for afkølet slibning og giver fremragende standtid. Robust Y-polyesterunderlag til brug på **stationære slibemaskiner**.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til **rustfrit stål og superlegeringer**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------|
| Korn | 36 |
| Serie | AK890Y |
| Slibemiddel | Keramikkorn |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Slibebånd, bredde | 50 mm |
| Slibebånd, længde | 2000 mm |
| Produktnavnsegenskab | 50×2000 mm |
| Produkttype | Slibebånd |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | 35-40 m/s | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 32-38 m/s | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 20-25 m/s | P |
| Stål < 55 HRC | egnet | 32-38 m/s | H |
| Stål < 60 HRC | egnet | 25-30 m/s | H |
| Stål < 67 HRC | egnet | 20-25 m/s | H |
| INOX | egnet | 18-30 m/s | |
| Ti | betinget egnet | 10-20 m/s | |
| GG (G) | egnet | 30-45 m/s | K |
| CuZn | egnet | 35-45 m/s | N |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |