

**Slibebånd Actirox AK890Y (CER), 75×2000 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558381 36
GTIN	4018875090541
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibebånd **Actirox AK890Y** med geometrisk formede keramikslibekorn **med den højeste og mest aggressive slibeeffekt**. Det slibeaktive ekstralag (**TOP SIZE**) sørger for afkølet slibning og giver fremragende standtid. Robust Y-polyesterunderlag til brug på **stationære slibemaskiner**.

**Anvendelse:**

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til **rustfrit stål og superlegeringer**.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	36
Serie	AK890Y
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	75 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	75×2000 mm
Produkttype	Slibebånd

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	betinget egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
CuZn	egnet	35-45 m/s	N
Uni	egnet		
tør	egnet		