



Stereomikroskop med basis til overfladelys, uden belysning, Type: M50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491753 M50
GTIN	7630003572254
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Modulært produktsortiment og dermed optimal tilpasning af mikroskopet til anvendelsen.**
- **Parfokalt afstemt optisk system: Skarpheden forbliver konstant ved forstørrelsesskift.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-udførelse forhindrer skader på grund af statiske afladninger.**

Forstørrelsesskift i fem trin: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Leveringsomfang:

Optikholder, binokulært skrårør 45°, 2x brillebrugerokular, akromatisk objektiv 1.0x, stativ, støvhætte (antistatisk).

Basis til overfladelys inkl. bordindsats sort/hvid.

Specialtilbehør:

LED-belysning nr. 491755 og gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Bemærk:

Vær opmærksom på leveringsomfanget, da produktbillederne kan afvige lidt.

Teknisk beskrivelse

Zoom	5:1
Optiksystem	Greenough parfokal
Dybdeskarpheid	13,7 mm
Synsfelt-Ø	5,75 - 36,5 mm
Forstørrelse (x gange)	6,3 - 40
Basis, bredde	278 mm
Okular	10×/23B
Arbejdsafstand	89,6 mm
Serie	M
Basis, længde	301 mm
Produkttype	Stereomikroskop