



## Stereomikroskop med basis til overfladelys, uden belysning, Type: M80



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491753 M80
GTIN	2050002078215
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Modulært produktsortiment og dermed optimal tilpasning af mikroskopet til anvendelsen.**
- **Parfokalt afstemt optisk system: Skarpheden forbliver konstant ved forstørrelsesskift.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-udførelse forhindrer skader på grund af statiske afladninger.**

Zoomintervaller: 8 positioner, der kan aktiveres, til repetitive opgaver. Basisplade med anti-vibration.

#### Leveringsomfang:

Optikholder, binokulært skrårør 45°, 2× brillebrugerokular, akromatisk objektiv 1.0×, stativ, støvhætte (antistatisk).

Basis til overfladelys inkl. bordindsats sort/hvid.

#### Specialtilbehør:

LED-belysning nr. 491755 og gennemlys nr. 491777 str. BLI.

#### Bemærk:

Vær opmærksom på leveringsomfanget, da produktbillederne kan afvige lidt.

### Teknisk beskrivelse

Dybdeskarpheid	13,7 mm
Synsfelt-Ø	3,8 - 30,7 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Okular	10×/23B
Zoom	8:1
Forstørrelse (x gange)	7,5 - 60
Basis, bredde	278 mm
Serie	M
Arbejdsafstand	83,4 mm
Basis, længde	301 mm
Produkttype	Stereomikroskop