



Stereomikroskop med drejearmsstativ, uden belysning, Type: M50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491754 M50
GTIN	2050002078222
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Modulært produktsortiment og dermed optimal tilpasning af mikroskopet til anvendelsen.**
- **Parfokalt afstemt optisk system: Skarpheden forbliver konstant ved forstørrelsesskift.**
- **Ergonomisk design.**
- **ESD-udførelse forhindrer skader på grund af statiske afladninger.**

Forstørrelsesskift i fem trin: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Leveringsomfang:

Optikholder, binokulært skrårør 45°, 2x brillebrugerokular, akromatisk objektiv 1.0x, stativ, støvhætte (antistatisk).

Drejearmsstativ.

Specialtilbehør:

LED-belysning nr. 491755 og gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Bemærk:

Vær opmærksom på leveringsomfanget, da produktbillederne kan afvige lidt.

Teknisk beskrivelse

Basis, længde	260 mm
Dybdeskarphe	13,7 mm
Arbejdsafstand	89,6 mm
Optiksystem	Greenough parfokal
Forstørrelse (x gange)	6,3 - 40
Serie	M
Okular	10×/23B
Synsfelt-Ø	5,75 - 36,5 mm
Zoom	5:1
Basis, bredde	220 mm
Produkttype	Stereomikroskop